


Ventouse à soufflet VASB-125-3/8-PUR

N° de pièce: 152610

FESTO

avec joint OL.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	7 mm
Diamètre de ventouse	125 mm
Diamètre d'aspiration effectif	105 mm
Conception	Raccord du vide en haut ronde, soufflet 1,5 X
Fluide de service	Air ambiant
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Force à 70 % de vide	606 N
Filetage de fixation	G3/8
Fixation de ventouse	G3/8
Raccord de vide	G3/8
Dureté Shore	62
Information matière embouts filetés	Alliage d'aluminium
Information matière ventouse	TPE-U(PU)