

# tuyau plastique PAN-16X2-SI

N° de pièce: 152703

FESTO

calibrage extérieur, pour raccords QS-, CN- et CK-  
Polyamide (non agréé pour le contact alimentaire)



## Fiche technique

| Caractéristique                                   | Valeur  |
|---|---|
| Diamètre extérieur                                | 16 mm   |
| Rayon de courbure important pour le débit         | 94 mm   |
| Diamètre intérieur                                | 12 mm   |
| Rayon de courbure min.                            | 67 mm   |
| Propriétés du tuyau                               | Suitable for energy chains                                    |
| Pression de service en fonction de la température | -0,095 ... 1,4 MPa<br>-0,95 ... 14 bar<br>-13,775 ... 203 psi |
| Agrément  | TÜV   |
| Classification maritime                           | Voir certificat   |
| Certificat entité exposante                       | B 013277 0506 00  |
| Fluide de service                                 | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]                     |
| Conformité PWIS                                   | VDMA24364-B2-L  |
| Température ambiante                              | -30 ... 80 °C   |
| Poids du produit en fonction de la longueur       | 0,092 kg/m  |
| Raccord pneumatique                               | Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 16 mm           |
| Couleur   | argent  |
| Dureté Shore                                      | D 55 +/-3   |
| Note sur la matière                               | Conforme RoHS   |
| Matériau tuyau                                    | TPE-A   |