

embase juxtaposable d'angle NAVW-1/2-NPT-3

N° de pièce: 152794

FESTO

avec plan de pose selon DIN ISO 5599/1, pour montage en batterie,
raccordement latéral et par le dessous.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	190 mm
Pression de service	0 ... 16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Mode de fixation embase	à trou débouchant
Raccord de pilotage 12	1/8 NPT
Raccord de pilotage 14	1/8 NPT
Raccord pneumatique 1	1/2 NPT
Raccord pneumatique 2	1/2 NPT
Raccord pneumatique 4	1/2 NPT