


clapet anti-retour HB-3/8-QS-12

N° de pièce: 153459

FESTO

Passage du raccord instantané QS au filetage.
Ce type peut être utilisé pour le vide.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Fonction de distributeur | Fonction anti-retour |
| Raccord pneumatique 1 | QS-12 |
| Raccord pneumatique 2 | R3/8 |
| Mode de fixation | vissable |
| Débit nominal normal | 1.886 l/min |
| Pression de service | -1 ... 10 bar |
| Température ambiante | 0 ... 60 °C |
| Matériau corps | Aluminium anodisé |
| Couleur boîtier | argent |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Pression différentielle min., à l'ouverture | 0,1 bar |
| Pression différentielle min., à la fermeture | 0,2 bar |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Poids du produit | 50 g |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |