



manodétendeur LRMA-1/8-QS-8

N° de pièce: 153493
Produit de fin de série

FESTO

avec manomètre.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2021. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de détendeur	Pression de sortie constante avec échappement secondaire
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	QS-8
Mode de fixation	à trou débouchant
Débit nominal normal	87 l/min
Pression d'entrée 1	0 ... 9 bar
Température ambiante	0 ... 60 °C
Matériau corps	renforcé PBT
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Sécurité d'actionnement	Vis moletée avec contre-écrou
Position de montage	indifférent
Conception	Détendeur à piston à commande directe à alimentation traversante
Affichage de pression	avec manomètre
Plage de réglage de pression	1 ... 8 bar
Poids du produit	83,5 g
Matériau tourillon vissé	Laiton nickelé
Matériau joint fileté	PTFE