

Raccord enfichable en T

QSTL-1/4-5/16-U


N° de pièce: 153717

FESTO

Orientable sur 360°, filetage avec tête hexagonale.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Taille | Standard |
| Diamètre nominal | 5 mm |
| Type de joint au niveau de l'embout fileté | Revêtement |
| Position de montage | indifférent |
| Taille du bidon | 1 |
| Conception | Principe push-pull |
| Pression de service | -0,95 ... 10 bar |
| Pression de service en fonction de la température | -0,95 ... 10 bar |
| Fluide de service | Air comprimé filtré Vide |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Agrément | Germanischer Lloyd |
| Couple de serrage max. | 14 Nm |
| Nombre de sorties | 2 |
| Nombre d'alimentations | 1 |
| Raccord pneumatique alimentation | Filetage NPT1/4-18 |
| Raccord pneumatique sortie | pour diamètre extérieur de tuyau de 5/16" |
| Couleur de la bague de déverrouillage | gris |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Information matière corps | PBT |
| Information matériau bague de désaccouplement | POM |
| Information matière joint de tuyau | NBR |
| Information matériau segment de fixation de tuyau | Acier fortement allié inoxydable |