

Union en T

QST3-5/16T-3/16-U

N° de pièce: 153806

FESTO

Orientable a 360°, 4 sorties.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Position de montage	indifférent
Conception	Principe push-pull
Taille du bidon	1
Pression de service	-0,95 ... 10 bar
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé filtré Vide
Classe de résistance à la corrosion KBK	1
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Agrément	Germanischer Lloyd
Poids du produit	23 g
Nombre de sorties	4
Nombre d'alimentations	1
Raccord pneumatique alimentation	pour diamètre extérieur de tuyau de 5/16"
Raccord pneumatique sortie	pour diamètre extérieur de tuyau de 3/16" pour diamètre extérieur de tuyau de 5/16"
Couleur de la bague de déverrouillage	gris
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	PBT
Information matériau bague de désaccouplement	POM
Information matière joint de tuyau	NBR
Information matériau segment de fixation de tuyau	Acier fortement allié inoxydable