


Bouchon QSMC-1/8H-U

N° de pièce: 153924

FESTO

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for
alternative products.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Taille du bidon	1
Conception	Principe push-pull
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Agrément	Germanischer Lloyd
Poids du produit	0,5 g
Raccord pneumatique 1	Raccords QS-1/8"
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	PBT