


# compteur à présélection PZV-E-C

N° de pièce: 15608

FESTO

comptage à rebours, avec réinitialisation pneumatique.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conception	Compteur mécanique, à commande pneumatique
Type de rappel	Bouton ou signal pneumatique
Afficheur	à 5 caractères
Chute de pression actionneur	$0,2 \pm 0,1$ bar
Chute de pression rappel	$0,15 \pm 0,1$ bar
Pression de démarrage actionneur	$0,6 \pm 0,2$ bar
Pression de service	2 ... 8 bar
Pression d'inversion min.	2 bar
Durée d'impulsion min. actionneur	10 ms
Durée d'impulsion min. rappel	180 ms
Durée de pause min. actionneur	15 ms
Durée de pause min. rappel	50 ms
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification impossible
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	0 ... 60 °C
Poids du produit	150 g
Mode de fixation	Montage sur face avant
Raccord pneumatique	M5