

# quickstepper FSS-12-C

N° de pièce: 15609

Produit de fin de série

FESTO

Séquenceur pneumatique à 12 pas et combinaisons logiques de démarrage, sur embase 2n.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2025. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	2,5 mm
Conception	Compteur de pas additionnable
Pression de mise au repos acquittement	$\leq 0,5$ bar
Pression de réponse acquittement	$\geq 1,5$ bar
Pression de service	2,5 ... 6 bar
Débit nominal normal	60 l/min
Longueur d'impulsion min. acquittement	50 ms
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne ATEX (atmosphère explosive)
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK EX
Certification ATEX hors de l'UE	EPL Dc (GB) EPL Gb (GB)
ATEX catégorie Gaz	II 2G
ATEX catégorie Poussière	II 3D
Protection contre les étincelles d'explosion de type Gaz	Ex h IIC T4 Gb
Protection contre les étincelles d'explosion de type Poussière	Ex h IIIC T125°C Dc
Température ambiante antidéflagrante	+5°C $\leq$ Ta $\leq$ +40°C
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification impossible
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	5 ... 40 °C
Poids du produit	450 g
Matériau joints	NBR
Matériau corps	ABS