


# raccord cannelé N-3/4-P-19-MS

N° de pièce: 15638

FESTO

Exécution laiton



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	16,5 mm
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Bague d'étanchéité
Position de montage	indifférent
Forme	Forme droite
Taille du bidon	1
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple de serrage max.	40 Nm
Poids du produit	96 g
Raccord pneumatique 1	Filetage G3/4
Raccord pneumatique 2	pour diamètre intérieur de tuyau 19 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Laiton