

roue libre FLSR-32-L

N° de pièce: 15688

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

[pour vérin oscillant DSR](#)

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	32
Sens de rotation	Rotation à gauche
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple de torsion théorique pour 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	9,98 Nm
Poids du produit	1.120 g
Matériau corps	Fonte d'aluminium
Matériau manchon	Acier de cémentation
Matériau arbre	Acier de cémentation