

# manodétendeur basse pression LR-3,3

N° de pièce: 15717

FESTO

sans embase



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de détendeur	Pression de sortie constante avec échappement secondaire
Mode de fixation	Montage sur face avant
Débit nominal normal	150 l/min
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Matériau corps	POM
Position de montage	indifférent
Conception	Détendeur à membrane avec échappement secondaire
Pression de service	10 bar 145 psi
Hystérésis de pression max.	0,3 bar
Pression de commande	8 bar
Pression de pilotage	120 psi
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Matériau joints	NBR TPE-A TPE-U(PU)