


flasque orientable SUA-20

N° de pièce: 157320

FESTO

pour vérins ADVU, AEVU, pour chape de pied LBN ou LN, LSN.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	20
Position de montage	indifférent
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-40 ... 90 °C
Poids du produit	41 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau fixation	Alliage d'aluminium
Matériau boulons	Acier zingué
Matériau manchon	Acier à ressort
Matériau palier	Plastique
Matériau vis	Acier galvanisé
Matériau verrouillage	Acier à ressort
Matériau arbre	Acier avec revêtement de protection