

kit parallèle EAMM-U-60-D40-67A-91

N° de pièce: 1577083

Produit de fin de série

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2026. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	60
Position de montage	indifférent
Rapport de réduction	1:1
Vitesse de rotation max.	6.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Moment d'inertie	26,7 kgmm ²
Couple d'entraînement à vide	0,07 Nm
Couple transmissible	3 Nm
Poids du produit	1.150 g
Code d'interface, actionneur	D40B
Code d'interface, moteur	67A
Note sur la matière	Conforme RoHS