

purgeur de condensats WA-1-B

N° de pièce: 158497

FESTO

automatique



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode d'actionnement	mécanique
Position de montage	vertical +/- 10°
Commande manuelle auxiliaire	Monostable
Purgeur de condensat	automatique
Conception	externe mécanique automatique
Grandeur mesurée	Niveau de remplissage
Fonction de distributeur	2/2 monostable, fermé
Pression de service	4 ... 16 bar
Fluide de service	Eau
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-20 ... 60 °C
Température du fluide	0 ... 60 °C
Température ambiante	0 ... 60 °C
Poids du produit	210 g
Mode de fixation	Pose de conduites
Raccord de purge de condensat	G1/4
Raccord pneumatique	M9
Matériau corps	Laiton PA