

kit axial EAMM-A-D80-140A


N° de pièce: 1588299

Produit de fin de série

FESTO

[convient pour les actionneurs électriques.](#)

[Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2023. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.](#)



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	60 Nm
Poids du produit	2.920 g
Code d'interface, actionneur	D80B
Code d'interface, moteur	140A
Note sur la matière	Conforme RoHS