

# Ventouse à soufflet VASB-30-1/8-SI

N° de pièce: 158978

FESTO

Bague d'étanchéité non comprise dans la fourniture.  
Fin de série. Disponible jusqu'en 2012.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	3 mm
Diamètre de ventouse	30 mm
Diamètre d'aspiration effectif	25 mm
Conception	Raccord du vide en haut ronde, soufflet 1,5 X
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Température ambiante	-40 ... 200 °C
Force à 70 % de vide	34 N
Poids du produit	9 g
Filetage de fixation	G1/8
Fixation de ventouse	G 1/8
Raccord de vide	G1/8
Dureté Shore	60 +/- 5
Information matière embouts filetés	Alliage d'aluminium
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone
Information matière ventouse	VMQ (silicone)