


Câble de connexion KMP1-02-II-8-X

N° de pièce: 158989
Produit de fin de série

FESTO

Le câble est disponible dans les longueurs 1-99 m.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2017. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Plage de tension de service CA	≤ 300 V
Plage de tension de service CC	≤ 250 V
Courant admissible	4 A
Degré de protection	IP65
Température ambiante pour câble non posés à demeure	5 ... 70 °C
Température ambiante	-30 ... 70 °C
Connexion électrique	à 40 pôles Connecteur femelle
Structure du câble	39 x 0,75 mm ²
Diamètre de câble	17 mm
Mode de fixation	avec étrier de serrage
Information matière corps	Alliage léger moulé sous pression
Information matière gaine de câble	PE
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	argenté Alliage de cuivre