

coude union QSL-V0-12

N° de pièce: 160543

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	10 mm
Test de résistance au feu du matériau	UL94 V-0 (corps) UL94 V-0 (bague de démontage)
Forme	Forme coudée
Taille du bidon	1
Conception	Principe push-pull
Pression de service sur la plage de température totale	-0,095 ... 1 MPa
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Pression de service sur la plage de température totale	-13,775 ... 145 psi
Remarque concernant la pression de service	Eau : max. 0,6 MPa à max. 50 °C
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Eau (liquide, sans glace)
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	0 ... 60 °C
Poids du produit	28 g
Raccord pneumatique 1	Pour diamètre extérieur de tuyau 12 mm
Raccord pneumatique 2	Pour diamètre extérieur de tuyau 12 mm
Couleur de la bague de déverrouillage	noir
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	PBT
Matériau bague de démontage	PBT
Matériau joint de tuyau	NBR
Matériau collier de serrage	Acier fortement allié inoxydable Laiton