


# connecteur coudé PEV-1/4-A-WD

N° de pièce: 161209

FESTO

pour pressostat



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fixation	à trou débouchant
Connexion électrique	à 4 pôles Connecteur femelle coudé
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-40 ... 90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS