


# Câble codeur NEBM-M12G8-E-10-S1G9-V4

N° de pièce: 1617288

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Caractéristique du câble	compatible chaînes porte-câbles
Degré de protection	IP65
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-40 ... 75 °C
Température ambiante	-50 ... 80 °C
Rayon de courbure de câble min.	100 mm
Structure du câble	blindé 3x(2 x 0,14 mm <sup>2</sup> ) + 2 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Diamètre de câble	8,2 mm
Longueur de câble	10 m
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière gaine de câble	TPE-U(PUR)