



Caplet anti-retour HGL-M5

N° de pièce: 161779

FESTO

avec joint OL.

Fin de série. Livrable jusqu'en 2006



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction anti-retour déverrouillable
Raccord pneumatique 1	M5
Raccord pneumatique 2	M5
Mode de fixation	vissable
Débit nominal normal	108 l/min
Pression de service	0,5 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé sec, filtré Air comprimé sec, filtré et lubrifié
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Information matière corps	Zinc moulé sous pression
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Couple de serrage max.	1,5 Nm
Poids du produit	20 g
Raccord de pilotage 21	M5
Information matière embouts filetés	Acier
Information matière joints	NBR