


chape de pied CRLNG-50

N° de pièce: 161842

FESTO

inoxydable,
pour vérins CRDNGS.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille | 50 |
| Selon la norme | ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Position de montage | indifférent |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 4 - Effets de corrosion particulièrement forts |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Classification RSBP selon CD-0033 | F1a |
| Température ambiante | -40 ... 80 °C |
| Poids du produit | 281 g |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau fixation | polies électrolytiquement Acier fortement allié |
| Matériau palier | Plastique |