


fixation par flasque CRFNG-32

N° de pièce: 161846

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Taille | 32 |
| Position de montage | indifférent |
| Conforme à la norme | ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 4 - Effets de corrosion particulièrement forts |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Classification RSBP selon CD-0033 | F5a |
| Température ambiante | -40 ... 150 °C |
| Poids du produit | 220 g |
| Matériau fixation | Acier fortement allié inoxydable |
| Matériau vis | Acier fortement allié inoxydable |