

fixation par flasque CRFNG-63

N° de pièce: 161849

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	63
Position de montage	indifférent
Conforme à la norme	ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classification RSBP selon CD-0033	F5a
Température ambiante	-40 ... 150 °C
Poids du produit	680 g
Matériau fixation	Acier fortement allié inoxydable
Matériau vis	Acier fortement allié inoxydable