


chape de pied CRLBN-12/16

N° de pièce: 161862

FESTO

inoxydable,
pour vérins CRDSNU.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	12/16
Position de montage	indifférent
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classification RSBP selon CD-0033	F1a
Température ambiante	-40 ... 150 °C
Poids du produit	39 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau fixation	Acier fortement allié inoxydable
Matériau boulons	Acier fortement allié inoxydable
Matériau verrouillage	Acier fortement allié inoxydable