

fixation par flasque CRFBN-12/16

N° de pièce: 161864

FESTO

inoxydable,
pour vérins CRDG, CRDSNU.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Taille | 12/16 |
| Position de montage | indifférent |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 4 - Effets de corrosion particulièrement forts |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Classification RSBP selon CD-0033 | F1a |
| Température ambiante | -40 ... 150 °C |
| Poids du produit | 26 g |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau fixation | Acier fortement allié inoxydable |