



Filtre fin LFMB-1/2-H-A

N° de pièce: 162818

FESTO

cartouche filtrante 1 µm, avec cuve métallique de protection.
Fin de série. Livrable jusqu'en 2008



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse du filtre	1 µm
Pouvoir de séparation du filtre	99,9999 %
Purgeur de condensat	automatique
Conception	Filtre à fibres
Affichage de pression différentielle	Manomètre
Pression d'entrée 1	0 ... 16 bar
Débit nominal normal	1.600 l/min
Fluide de service	Air comprimé filtré, finesse du filtre 5 µm
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Température du fluide	1,5 ... 60 °C
Teneur résiduelle en huile	0,5 mg/m ³
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Mode de fixation	au choix : Pose de conduites avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 2	G1/2
Information matière filtre	Fibre de silicate de bore
Information matière corps	Zinc moulé sous pression
Information matière cuve	Zinc moulé sous pression