

kit de fixation CRSMBR-40

N° de pièce: 163889

FESTO

inoxydable,
pour vérins pneumatiques type CRDSNU, CRDSW et CRDG



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	40
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Couple de serrage	0,5 Nm