


roue libre FLSM-25-R

N° de pièce: 164236

FESTO

pour actionneur semi-rotatif DSM.

Sur demande, ces actionneurs peuvent être livrés avec une homologation ATEX. Les données de la fiche technique concernant le « marquage ATEX », la « température ambiante ATEX » et la « marque CE » s'appliquent uniquement aux actionneurs homologués.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	25
Sens de rotation	Rotation à droite
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple de torsion théorique pour 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	4,98 Nm
Poids du produit	650 g
Matériau corps	Alliage d'aluminium
Matériau manchon	Acier de cémentation
Matériau arbre	Acier de cémentation