


# émetteur SOEG-S-Q30-K-L

N° de pièce: 165352  
Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2020. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conforme à la norme	EN 60947-5-2
Agrément	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Méthode de mesure	Barrière à transmission Emetteur
Type de lumière	Infrarouge
Température ambiante	-25 ... 55 °C
Chute de tension	2 V
Plage de tension de service CC	10 ... 30 V
Ondulation résiduelle	20 %
Courant à vide	25 mA
Protection contre les inversions de polarité	pour toutes les connexions électriques
Connexion électrique	Câble à 3 conducteurs
Longueur de câble	2,5 m
Matériau gaine du câble	TPE-U(PUR)
Taille	30x30x15 mm
Mode de fixation	à trou débouchant
Poids du produit	85 g
Matériau corps	renforcé PBT
Plage de réglage limite supérieure	6 mm
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 55 °C
Degré de protection	IP65
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens