

câble F.O.
SOEZ-LLG-SE-0,5-M4
N° de pièce: 165357

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Méthode de mesure	Barrière à transmission Fibre optique
Température ambiante	-20 ... 160 °C
Taille	M4
Poids du produit	46 g
Matériau corps	Laiton chromé
Plage de réglage limite supérieure	280 mm
Température ambiante montage déplacé	-20 ... 120 °C
Degré de protection	IP54
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L