



# Manocontact PEV-1/4-B-CT

N° de pièce: 165869

FESTO

Embase de connecteur comprise dans la fourniture.  
Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2010.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Agrément	CCC
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Grandeur mesurée	Pression relative
Méthode de mesure	Convertisseur pneumo-électrique
Pression de service	1 ... 12 bar
Fluide de service	Air comprimé filtré, non lubrifié Air comprimé filtré, lubrifié Eau Huile minérale
Température du fluide	-20 ... 80 °C
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Fonction d'élément de commutation	Inverseur
Fréquence de commutation max.	3 Hz
Tension CA max. de sortie TOR	250 V
Tension CC max. de sortie TOR	125 V
Courant de sortie max.	5.000 mA
Connexion électrique	Forme A Connecteur mâle selon DIN 43650 Parallélépipédique
Mode de fixation	à trou débouchant
Position de montage	indifférent
Raccord pneumatique	G1/4
Poids du produit	220 g
Information matière corps	Alliage d'aluminium
Témoin d'état de commutation	LED jaune
Plage de réglage seuils	1 ... 12 bar
Degré de protection	IP65