


Connexion de bus SPC200-COM-PDP

N° de pièce: 170224

FESTO

avec connexion PROFIBUS DP.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Aide à la configuration	Fichier GSD
Consommation de courant typique module	50 mA
Poids du produit	80 g
Volume d'adressage max. des sorties	32 byte
Volume d'adressage max. des entrées	32 byte
Plage d'adressage de l'interface de bus de terrain	1 ... 125
Conception interface de bus de terrain	Séparation galvanique RS 485 9,6kBaud - 12 Mbaud DPV0 : communication cyclique
Connexion électrique interface de bus de terrain	Connecteur femelle SUB-D à 9 pôles
Emplacement de montage	à partir de 3 et plus à partir de 4 et plus avec MMI