

Câble de connexion KSPC-AIF-1-WD-5

N° de pièce: 170236

FESTO

Pour contrôleur interface d'axes.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Plage de tension de service CA	≤ 60 V
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Degré de protection	IP20
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 80 °C
Température ambiante	-20 ... 70 °C
Poids du produit	266 g
Connexion électrique 1	Connecteur coudé, M9, 5 pôles, blindé Réglette femelle, 5 pôles
Structure du câble	$2 \times 0,25 \text{ mm}^2 + 2 \times 0,34 \text{ mm}^2 + 0,49 \text{ mm}^2$
Diamètre de câble	5,5 mm
Longueur de câble	5 m
Couleur boîtier	noir
Couleur de la gaine de câble	gris clair
Information matière écrou-raccord	Laiton nickelé
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	renforcé PA PBT TPE-U(PUR)
Information matière gaine de câble	TPE-U(PUR)
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Bronze plaqué or Alliage de cuivre, étamé