

manodétendeur

LR-1/8-D-7-MINI-NPT

N° de pièce: 173646

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

avec manomètre, pression de service jusqu'à 7 bar.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Mini
Série	D
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Raccord pneumatique 1	1/8 NPT
Raccord pneumatique 2	1/8 NPT
Note sur la matière	Conforme RoHS