

# manodétendeur LR-1-D-MAXI-NPT


N° de pièce: 173672

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

avec manomètre, pression de service jusqu'à 12 bar.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Maxi
Série	D
Position de montage	indifférent
Fonction de détendeur	Pression de sortie constante
Pression de service	16 bar
Hystérésis de pression max.	0,4 bar
Débit nominal normal	11.500 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	800 g
Mode de fixation	Montage sur face avant Pose de conduites au choix :
Raccord pneumatique 1	1 NPT
Raccord pneumatique 2	1 NPT
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Zinc moulé sous pression