

# filtre

## LF-1-D-5M-MAXI-A-NPT



N° de pièce: 173707

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

Finesse du filtre 5 µm, avec cuve de protection et purgeur automatique de condensats.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.

FESTO



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Maxi
Série	D
Position de montage	vertical
Finesse du filtre	5 µm
Purgeur de condensat	automatique
Quantité max. de condensat	80 cm <sup>3</sup>
Protection de cuve	Cage de protection métallique
Pression de service	2 ... 12 bar
Débit nominal normal	3.800 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaz inertes
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:8:4] Gaz inertes
Température du fluide	5 ... 60 °C
Température ambiante	5 ... 60 °C
Mode de fixation	Pose de conduites avec équerre-support au choix :
Raccord pneumatique 1	1 NPT
Raccord pneumatique 2	1 NPT
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau filtre	PE
Matériau corps	Zinc moulé sous pression
Matériau cuve	PC