

filtre-manodétendeur LFR-3/8-D-MIDI-NPT

N° de pièce: 173780

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

avec cuve métallique de protection et manomètre.

Avec purgeur manuel de condensats.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Midi
Série	D
Finesse du filtre	40 µm
Purgeur de condensat	manuel monostable
Quantité max. de condensat	43 cm ³
Protection de cuve	Cage de protection métallique
Pression de service	1 ... 16 bar
Hystérésis de pression max.	0,2 bar
Débit nominal normal	3.100 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gaz inertes
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:8:4] Gaz inertes
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	920 g
Mode de fixation	avec accessoires
Raccord pneumatique 1	3/8 NPT
Raccord pneumatique 2	3/8 NPT
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Zinc moulé sous pression
Matériau cuve	PC