

# unité de conditionnement FRC-1/4-D-MINI-A-NPT

N° de pièce: 173837

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

FESTO

Combinaison de filtre, détendeur et lubrificateur, filtre 40 µm, avec cuve métallique de protection.

Avec purgeur automatique de condensats.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Mini
Purgeur de condensat	automatique
Finesse du filtre	40 µm
Pression de service	2 ... 12 bar
Plage de réglage de pression	0,5 ... 12 bar
Débit nominal normal	1.000 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:] Gaz inertes
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:8:] Gaz inertes
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	660 g
Mode de fixation	avec accessoires
Raccord pneumatique 1	1/4 NPT
Raccord pneumatique 2	1/4 NPT
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Zinc moulé sous pression
Matériau cuve	PC