

unité de conditionnement FRC-3/4-D-O-MAXI-A-NPT

N° de pièce: 173879

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

FESTO

Combinaison de filtre, détendeur et lubrificateur, filtre 40 µm, avec cuve métallique de protection.

Avec purgeur automatique de condensats. Sans manomètre.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Taille | Maxi |
| Position de montage | vertical |
| Purgeur de condensat | automatique |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Pression de service | 2 ... 12 bar |
| Débit nominal normal | 8.300 l/min |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:] Gaz inertes |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Classe de pureté de l'air en sortie | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:8:] |
| Température du fluide | -10 ... 60 °C |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Poids du produit | 2.280 g |
| Mode de fixation | Pose de conduites avec équerre-support au choix : |
| Raccord pneumatique 1 | 3/4 NPT |
| Raccord pneumatique 2 | 3/4 NPT |
| Matériau corps | Zinc moulé sous pression |
| Matériau cuve | PC |