


Terminal de distributeurs CPA14-VI

N° de pièce: 174001

FESTO

Terminal de distributeurs CPA, taille de la grille 14 mm.
Fin de série. Disponible jusqu'en 2013.



Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	2x3/2 monostable, fermé 2x3/2 monostable, ouvert 2x3/2 monostable, ouvert/fermé 5/2 bistable 5/2, monostable 5/3, sous pression 5/3 à l'échappement 5/3, fermé
Débit nominal normal	600 l/min
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Pilotage électrique	AS-Interface Connecteur individuel Bus de terrain Multipôle
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	22
Nombre max. des zones de pression	11
Système E/S électrique	oui
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Largeur	14 mm
Degré de protection	IP65
Agrément	C-Tick
Dimension modulaire	14 mm
Mode d'actionnement	électrique
Type de terminal	12
Conception	Piston tiroir
Alimentation en air de pilotage	externe interne
Structure du terminal de distributeurs	modulaire et extensible
Affichage de la position de commutation	LED
Pression de commande	3 ... 8 bar
Tension de service nominale CC	24 V
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température du fluide	-5 ... 50 °C