


# bouchon B-M7

N° de pièce: 174309

★ Programme standard

selon DIN 908, avec joint.

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristique                             | Valeur                           |
|---|----------------------------------|
| Taille du bidon                             | 10                               |
| Conformité PWIS                             | VDMA24364-B1/B2-L                |
| Couple de serrage nominal                   | 3,35 Nm                          |
| Tolérance pour le couple de serrage nominal | ± 20 %                           |
| Poids du produit                            | 2 g                              |
| Mode de fixation                            | Six pans creux, cote sur plats 3 |
| Raccord pneumatique 1                       | Filetage M7                      |
| Note sur la matière                         | Conforme RoHS                    |
| Matériau bouchon d'obturation               | Acier galvanisé                  |
| Matériau joint torique                      | Acier inoxydable<br>NBR          |