


# fixation par pattes HNC-40

N° de pièce: 174370

★ Programme standard

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristique                         | Valeur  |
|---|---|
| Taille                                  | 40  |
| Conforme à la norme                     | ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens  |
| Conformité PWIS                         | VDMA24364-B2-L  |
| Température ambiante                    | -40 ... 150 °C  |
| Poids du produit                        | 193 g   |
| Note sur la matière                     | Conforme RoHS   |
| Matériau fixation                       | Acier<br>zingué   |
| Matériau vis                            | Acier<br>zingué   |