


flasque orientable SNC-80

N° de pièce: 174387

★ Programme standard

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Taille | 80 |
| Selon la norme | ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température ambiante | -40 ... 150 °C |
| Poids du produit | 620 g |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau fixation | Aluminium moulé sous pression |
| Matériau boulons | Acier zingué |
| Matériau vis | Acier zingué |
| Matériau verrouillage | Acier à ressort zingué |