

flasque orientable SNCB-100

N° de pièce: 174395

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	100
Selon la norme	ISO 15552
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classification RSBP selon CD-0033	F5
Température ambiante	-40 ... 90 °C
Poids du produit	1.035 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau fixation	Aluminium moulé sous pression
Matériau boulons	Acier zingué
Matériau palier	Plastique
Matériau disque	Acier zingué
Matériau vis	Acier galvanisé
Matériau verrouillage	Ressort en acier galvanisé