


câble à connecteur femelle

KMEB-2-230-2,5

N° de pièce: 174846

FESTO

préconfectionné, pour distributeurs MEBH, MOEBH et pilotes électriques N2.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fixation	sur électrodistributeur avec vis M2,5
Position de montage	indifférent
Poids du produit	200 g
Connexion électrique	à 4 pôles Connecteur femelle coudé Brochage type C selon EN 175301-803 selon DIN EN 175301-803
Tension de service nominale CA	230 V
Connexion du conducteur de protection	disponible
Longueur de câble	2,5 m
Diamètre de câble	6,2 mm
Structure du câble	3x0,75
Degré de protection	IP65 selon IEC 60529
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les équipements électriques selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau gaine du câble	TPE-U(PUR)
Matériau corps	PA POM
Matériau contacts à fiche	Bronze