


# limiteur de débit GRLO-M3-QS-3

N° de pièce: 175042

FESTO

sans fonction de clapet anti-retour, avec raccord orientable



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limitation de débit
Raccord pneumatique 1	M3
Raccord pneumatique 2	QS-3
Élément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	vissable
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	41 l/min
Pression de service	0 ... 10 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Position de montage	indifférent
Débit nominal dans le sens de l'étranglement 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	95 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Couple de serrage max.	0,3 Nm
Poids du produit	7 g
Matériau tourillon vissé	Laiton
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau bague de démontage	POM
Matériau vis de réglage	Laiton
Matériau raccord orientable	Zinc moulé sous pression