


Limiteur de débit GRGO-M5-PK-3-LF-C

N° de pièce: 175060

FESTO

agit dans les deux sens d'écoulement. Avec limiteur de précision.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--|--|
| Fonction de distributeur | Fonction de limitation de débit |
| Raccord pneumatique 1 | M5 |
| Raccord pneumatique 2 | PK-3 |
| Élément de réglage | Vis à tête fendue |
| Mode de fixation | vissable |
| Débit nominal normal dans le sens de la limitation | 40 l/min |
| Pression de service | 0 ... 10 bar |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Fluide de service | Air comprimé filtré, non lubrifié, finesse du filtre 40 µm Air comprimé filtré, lubrifié, finesse du filtre 40 µm |
| Position de montage | indifférent |
| Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 -> 0 bar | 80 l/min |
| Température du fluide | -10 ... 60 °C |
| Couple de serrage max. | 1,5 Nm |
| Poids du produit | 7 g |
| Information matière embouts filetés | Laiton |
| Information matière joints | NBR |
| Information matériau vis de réglage | Laiton |
| Information matériau raccord orientable | Zinc moulé sous pression |